


E2D100



Przewód łączeniowy USB

ADAPTER CABLE M8 RS485-USB

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Aplikacja

Konstrukcja

Bezhalogenu

Dane elektryczne

Klasa ochrony

III

Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

0...60

Ochrona

IP 54

Testy / dopuszczenia

EMC

EN 61000-6-1

Dane mechaniczne

Materiał

PUR

Odlewany materiał obudowy

PUR

Materiał nakrętki

mosiądz, niklowany

Uwagi

Sztuk w opakowaniu

1 szt.

Połączenie elektryczne

Przewód: 2 m, PUR, Bezhalogenu; 4 x 0,25 mm²


Połączenie elektryczne - Stecker



Przewód łączeniowy USB

ADAPTER CABLE M8 RS485-USB


Podłączenie



Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x USB, prosty; Materiał obudowy: PUR; Nakrętka: mosiądz, niklowany

Konektor: 1 x M8, kątowny; Materiał obudowy: PUR; Nakrętka: mosiądz, niklowany



Podłączenie

