


Adapter wkręcany

ADAPT TN/G1/2/VA/O-RG



- 1 Uszczelka
2 O-ring

Aplikacja

Aplikacja	do aplikacji przemysłowych
Media	ciecze i gazy
Wytrzymałość na ciśnienie [bar]	300

Testy / dopuszczenia

Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe	Możliwa klasyfikacja do PED zależy od aplikacji i musi zostać przeprowadzona przez użytkownika / operatora.
Instrukcje bezpieczeństwa	Kompatybilność pomiędzy medium i materiałem produktu musi być sprawdzona we wszystkich zastosowaniach.

Dane mechaniczne

Waga [g]	61,5
Materiał	stal nierdzewna (1.4404 / 316L)
Podłączenie czujnika	M18 x 1,5 Gwint wewnętrzny
Przyłącze procesowe	połączenie gwintowane G 1/2
Głębokość wsunięcia [mm]	21; (Sondy pomiarowe SID, SFD, TN)

Akcesoria

Dostarczane elementy	O-ring: 1, FKM
	O-ring: 1, EPDM
	Uszczelka: 1, FKM

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------