




Adapter do spawania do czujników procesowych

WELDING ASEPTEO ADAPT D38/G1



- 1 Aseptoflex Vario
- 2 otwór przecieków
- 3 krawędź uszczelniająca

Aplikacja

Wykonanie	z otworem do detekcji wycieków, do montażu LDL20x
Wytrzymałość na ciśnienie [bar]	50
Uwaga dot. przeciążalności	do połączenia czujnik - adapter

Testy / dopuszczenia

Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe	Możliwa klasyfikacja do PED zależy od aplikacji i musi zostać przeprowadzona przez użytkownika / operatora.
Instrukcje bezpieczeństwa	Kompatybilność pomiędzy medium i materiałem produktu musi być sprawdzona we wszystkich zastosowaniach.

Dane mechaniczne

Waga [g]	113,8
Materiały części w kontakcie z medium	stal kwasoodporna (1.4435 / 316L) ; charakterystyka powierzchniowa : Ra<0,4 / Rz 4
Podłączenie czujnika	G 1 Aseptoflex Vario
Przylącze procesowe	adapter do spawania Ø 38 mm

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------