


Przylącze procesowe

SHNDRG-VERSHR D8 NPT

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Aplikacja

Montaż

Przylącze procesowe

Wytrzymałość na ciśnienie [bar]

50

Testy / dopuszczenia

Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe

Możliwa klasyfikacja do PED zależy od aplikacji i musi zostać przeprowadzona przez użytkownika / operatora.

Instrukcje bezpieczeństwa

Kompatybilność pomiędzy medium i materiałem produktu musi być sprawdzona we wszystkich zastosowaniach.

Dane mechaniczne

Materiał

stal nierdzewna (1.4571/316Ti)

Podłączenie czujnika

Ø 8 mm

Przylącze procesowe

połączenie gwintowane

Uwagi

Sztuk w opakowaniu

1 szt.