


Adapter wkręcany

ADAPT G1 / G1/2 A DIN EN 837-3



ACS Reg31

Aplikacja		
Wytrzymałość na ciśnienie	[bar]	100
Testy / dopuszczenia		
Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe	Możliwa klasyfikacja do PED zależy od aplikacji i musi zostać przeprowadzona przez użytkownika / operatora.	
Instrukcje bezpieczeństwa	Kompatybilność pomiędzy medium i materiałem produktu musi być sprawdzona we wszystkich zastosowaniach.	
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	192
Materiał	stal nierdzewna (1.4404 / 316L)	
Podłączenie czujnika	G 1 Aseptoflex Vario	
Przyłącze procesowe	połączenie gwintowane G 1/2	
Akcesoria		
Dostarczane elementy	O-ring: 1 x 24 x 2, EPDM, zgodny z FDA	
Akcesoria (opcjonalne)	O-ring: 1 x 24 x 2, FKM, zgodny z FDA, E30123	
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu	1 szt.	