


Adapter wkręcany

ADAPT G1/2-ASEPTOFLEX



- 1 gwint Aseptoflex
- 2 krawędź uszczelniająca Adapter Aseptoflex
- 3 Dichtkante czujnik



EC 1935/2004 FCM FDA

Aplikacja

Wytrzymałość na ciśnienie [bar]	50
---------------------------------	----

Testy / dopuszczenia

Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe	Możliwa klasyfikacja do PED zależy od aplikacji i musi zostać przeprowadzona przez użytkownika / operatora.
Instrukcje bezpieczeństwa	Kompatybilność pomiędzy medium i materiałem produktu musi być sprawdzona we wszystkich zastosowaniach.

Dane mechaniczne

Waga [g]	187
Materiał	stal kwasoodporna (1.4435 / 316L)
Podłączenie czujnika	G 1/2 stożek uszczelniający
Przyłącze procesowe	połączenie gwintowane Aseptoflex
Charakterystyka powierzchniowa Ra/Rz części mających kontakt z medium	0,4 / 4

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------