


Adapter procesowy rurowy kształtka DIN 11864

ADAPT DIN 11864-1-BS-A/DN40/G1/2

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



1 Nakrętka do O-Ringu DIN 11864-R-40x5

EHEDG Tested 

Aplikacja	
Wykonanie	do rur DN 40 (DIN 11866, Reihe A)
Wytrzymałość na ciśnienie [bar]	40
Testy / dopuszczenia	
Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe	Możliwa klasyfikacja do PED zależy od aplikacji i musi zostać przeprowadzona przez użytkownika / operatora.
Instrukcje bezpieczeństwa	Kompatybilność pomiędzy medium i materiałem produktu musi być sprawdzona we wszystkich zastosowaniach.
Norma	DIN 11864-BS-A-41x1,5-1.4435-H3
Dane mechaniczne	
Waga [g]	399
Materiał	stal kwasoodporna (1.4435 / 316L)
Podłączenie czujnika	G 1/2 stożek uszczelniający
Przylącze procesowe	Adapter DN40 DIN 11864-1-A-BS
Charakterystyka powierzchniowa Ra/Rz części mających kontakt z medium	0,4 / 4

E33408



Adapter procesowy rurowy kształtka DIN 11864

ADAPT DIN 11864-1-BS-A/DN40/G1/2

Klasa wyposażenia
higienicznego zgodna z DIN
11866

H3

Akcesoria

Dostarczane elementy

O-ring:, FKM

Uwagi

Sztuk w opakowaniu

1 szt.