


Przylącze procesowe

PROGRESSIVE RG FITTING D6/M12x1.0



Aplikacja

Montaż	Przylącze procesowe
Wytrzymałość na ciśnienie [bar]	50

Testy / dopuszczenia

Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe	Możliwa klasyfikacja do PED zależy od aplikacji i musi zostać przeprowadzona przez użytkownika / operatora.
Instrukcje bezpieczeństwa	Kompatybilność pomiędzy medium i materiałem produktu musi być sprawdzona we wszystkich zastosowaniach.

Dane mechaniczne

Waga [g]	34,6
Materiał	stal nierdzewna (1.4571/316Ti)
Podłączenie czujnika	Ø 6 mm
Przylącze procesowe	połączenie gwintowane M12 x 1

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------