


## Adapter procesowy Varivent

ADAPT IFM-VARIV D=68(DN40-125)



EC 1935/2004 EHEDG Tested FCM FDA

## Aplikacja

Wytrzymałość na ciśnienie [bar] 25

## Testy / dopuszczenia

|                                      |                                                                                                             |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe | Możliwa klasyfikacja do PED zależy od aplikacji i musi zostać przeprowadzona przez użytkownika / operatora. |
| Instrukcje bezpieczeństwa            | Kompatybilność pomiędzy medium i materiałem produktu musi być sprawdzona we wszystkich zastosowaniach.      |

## Dane mechaniczne

|                                                    |                                                                                  |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Waga [g]                                           | 649                                                                              |
| Materiały części w kontakcie z medium              | stal nierdzewna (1.4404 / 316L) ; charakterystyka powierzchniowa : Ra<0,4 / Rz 4 |
| Podłączenie czujnika                               | G 1 stożek uszczelniający                                                        |
| Przylącze procesowe                                | Varivent Form N, DN40...DN150 (1,5...6"), Ø 68 mm                                |
| Klasa wyposażenia higienicznego zgodna z DIN 11866 | H4                                                                               |

## Uwagi

Sztuk w opakowaniu 1 szt.