


Adapter higieniczny rurowy

ADAPT IFM-DIN11851 DN40/1.5"



1 Krawędź uszczelniająca

EC 1935/2004 FCM 

Aplikacja

Wytrzymałość na ciśnienie [bar] 40

Testy / dopuszczenia

Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe

Możliwa klasyfikacja do PED zależy od aplikacji i musi zostać przeprowadzona przez użytkownika / operatora.

Instrukcje bezpieczeństwa

Kompatybilność pomiędzy medium i materiałem produktu musi być sprawdzona we wszystkich zastosowaniach.

Dane mechaniczne

Waga [g] 199

Materiały części w kontakcie z medium

stal kwasoodporna (1.4435 / 316L) ; charakterystyka powierzchniowa : Ra<0,4 / Rz 4

Podłączenie czujnika

G 1 Gwint wewnętrzny Aseptoflex Vario

Przyłącze procesowe

Przyłącze procesowe dla rurociągów mlecznych DN40 (1,5") DIN 11851

Uszczelnienie

metal na metal

Klasa wyposażenia higienicznego zgodna z DIN 11866

H4

Uwagi

Sztuk w opakowaniu 1 szt.