
E33722

Adapter procesowy Varivent

ADAPT IFM-VARIV TYP N (D=68)



1 Krawędź uszczelniająca

EC 1935/2004 FCM FDA

Aplikacja		
Wytrzymałość na ciśnienie	[bar]	25
Testy / dopuszczenia		
Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe		Możliwa klasyfikacja do PED zależy od aplikacji i musi zostać przeprowadzona przez użytkownika / operatora.
Instrukcje bezpieczeństwa		Kompatybilność pomiędzy medium i materiałem produktu musi być sprawdzona we wszystkich zastosowaniach.
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	481
Materiały części w kontakcie z medium		stal kwasoodporna (1.4435 / 316L) ; charakterystyka powierzchniowa : Ra<0,4 / Rz 4
Podłączenie czujnika		G 1 Gwint wewnętrzny Aseptoflex Vario
Przyłącze procesowe		Varivent Form N, DN40...DN150 (1,5...6"), Ø 68 mm
Uszczelnienie		metal na metal
Klasa wyposażenia higienicznego zgodna z DIN 11866		H4
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.