


Adapter montażowy do czujników procesowych

ADAPT IFM-APV

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



1 gwint Aseptoflex

Aplikacja

Wytrzymałość na ciśnienie [bar] 10

Dane mechaniczne

Materiał	stal nierdzewna (1.4404 / 316L)
Podłączenie czujnika	Aseptoflex
Przylącze procesowe	kołnierz
Charakterystyka powierzchniowa Ra/Rz części mających kontakt z medium	0,4 / 4
Klasa wyposażenia higienicznego zgodna z DIN 11866	H4

Uwagi

Sztuk w opakowaniu 1 szt.