


Adapter montażowy do czujników procesowych

ADAPT IFM-SUEDMO DN25

Artykuł niedostępny



- 1 gwint Aseptoflex
2 Krawędź uszczelniająca

EC 1935/2004 

Aplikacja

Wytrzymałość na ciśnienie [bar]	16
---------------------------------	----

Testy / dopuszczenia

Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe

Możliwa klasyfikacja do PED zależy od aplikacji i musi zostać przeprowadzona przez użytkownika / operatora.

Instrukcje bezpieczeństwa

Kompatybilność pomiędzy medium i materiałem produktu musi być sprawdzona we wszystkich zastosowaniach.

Dane mechaniczne

Waga [g]	144,8
Materiał	stal nierdzewna (1.4404 / 316L)
Podłączenie czujnika	Aseptoflex
Przyłącze procesowe	Clamp DN25
Charakterystyka powierzchniowa Ra/Rz części mających kontakt z medium	0,4 / 4

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------