


Adapter procesowy rurowy kształtka DIN 11864

ADAPT IFM-DIN11864-1A/DN50

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



1 gwint Aseptoflex

EC 1935/2004 

Aplikacja

Wytrzymałość na ciśnienie [bar] 25

Testy / dopuszczenia

Dyrektywa PED Urządzenia
CiśnienioweMożliwa klasyfikacja do PED zależy od aplikacji i musi
zostać przeprowadzona przez użytkownika / operatora.

Instrukcje bezpieczeństwa

Kompatybilność pomiędzy medium i materiałem produktu
musi być sprawdzona we wszystkich zastosowaniach.

Dane mechaniczne

Waga [g] 328,4

Materiał stal nierdzewna (1.4404 / 316L)

Podłączenie czujnika Aseptoflex

Przyłącze procesowe Adapter DN50 DIN 11864-1-A-BS

Charakterystyka
powierzchniowa Ra/Rz części
mających kontakt z medium 0,4 / 4Klasa wyposażenia
higienicznego zgodna z DIN
11866 H4

Uwagi

Sztuk w opakowaniu 1 szt.