


Adapter procesowy Clamp DIN 11864

ADA IFM-DIN11864-BKS-3A/DN40

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



- 1 gwint Aseptoflex
2 Krawędź uszczelniająca

EC 1935/2004 FCM 

Aplikacja

Wytrzymałość na ciśnienie [bar] 40

Testy / dopuszczenia

Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe

Możliwa klasyfikacja do PED zależy od aplikacji i musi zostać przeprowadzona przez użytkownika / operatora.

Instrukcje bezpieczeństwa

Kompatybilność pomiędzy medium i materiałem produktu musi być sprawdzona we wszystkich zastosowaniach.

Dane mechaniczne

Waga [g] 234,5

Materiał stal kwasoodporna (1.4435 / 316L)

Podłączenie czujnika Aseptoflex

Przylącze procesowe Clamp DN40 DIN 11864-3-A-BKS

Charakterystyka powierzchniowa Ra/Rz części mających kontakt z medium 0,4 / 4

Klasa wyposażenia higienicznego zgodna z DIN 11866 H4

Uwagi

Sztuk w opakowaniu 1 szt.