


Adapter procesowy Clamp DIN 11864

ADA IFM-DIN11864-BKS-3A/DN42,4

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



- 1 gwint Aseptoflex
2 Krawędź uszczelniająca

EC 1935/2004 

Aplikacja

Montaż	dla rur ISO (typoszereg B)
Wytrzymałość na ciśnienie [bar]	25

Testy / dopuszczenia

Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe	Możliwa klasyfikacja do PED zależy od aplikacji i musi zostać przeprowadzona przez użytkownika / operatora.
Instrukcje bezpieczeństwa	Kompatybilność pomiędzy medium i materiałem produktu musi być sprawdzona we wszystkich zastosowaniach.

Dane mechaniczne

Waga [g]	259
Typ montażu	dla rur ISO (typoszereg B)
Materiał	stal kwasoodporna (1.4435 / 316L)
Podłączenie czujnika	Aseptoflex
Przyłącze procesowe	Clamp DN42,2 DIN 11864-3-A-BKS
Charakterystyka powierzchniowa Ra/Rz części mających kontakt z medium	0,4 / 4
Klasa wyposażenia higienicznego zgodna z DIN 11866	H4

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------