


Adapter higieniczny rurowy

ADAPT IFM-DIN11851 DN50/2"



- 1 Aseptoflex Vario
2 krawędź uszczelniająca

EC 1935/2004 

Aplikacja		
Wytrzymałość na ciśnienie	[bar]	25
Testy / dopuszczenia		
Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe	Możliwa klasyfikacja do PED zależy od aplikacji i musi zostać przeprowadzona przez użytkownika / operatora.	
Instrukcje bezpieczeństwa	Kompatybilność pomiędzy medium i materiałem produktu musi być sprawdzona we wszystkich zastosowaniach.	
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	346
Materiały części w kontakcie z medium	stal kwasoodporna (1.4435 / 316L) ; charakterystyka powierzchniowa : Ra<0,4 / Rz 4	
Podłączenie czujnika	G 1 Gwint wewnętrzny Aseptoflex Vario	
Przyłącze procesowe	Przyłącze procesowe dla rurociągów mlecznych DN50 (2") DIN 11851	
Uszczelnienie	Uszczelka	
Klasa wyposażenia higienicznego zgodna z DIN 11866	H4	
Akcesoria		
Dostarczane elementy	O-ring: 1 x 24 x 2, EPDM, zgodny z FDA, E30054	
Akcesoria (opcjonalne)	O-ring: 1 x 24 x 2, FKM, zgodny z FDA, E30123	
	pierścień uszczelniający: 1, PEEK, zgodny z FDA, E30124	
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu	1 szt.	