


Adapter procesowy rurowy kształtka DIN 11864

ADAPT DIN11864-1A-BS/DN40



- 1 Aseptoflex Vario
2 otwór przecieków
3 krawędź uszczelniająca



EC 1935/2004 EHEDG Certified



Aplikacja

Wykonanie	z otworem do detekcji wycieków
Wytrzymałość na ciśnienie [bar]	25

Testy / dopuszczenia

Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe	Możliwa klasyfikacja do PED zależy od aplikacji i musi zostać przeprowadzona przez użytkownika / operatora.
Instrukcje bezpieczeństwa	Kompatybilność pomiędzy medium i materiałem produktu musi być sprawdzona we wszystkich zastosowaniach.

Dane mechaniczne

Waga [g]	202
Materiały części w kontakcie z medium	stal kwasoodporna (1.4435 / 316L) ; charakterystyka powierzchniowa : Ra<0,4 / Rz 4
Podłączenie czujnika	G 1 Gwint wewnętrzny Aseptoflex Vario
Przyłącze procesowe	Adapter DN40 DIN 11864-1-A-BS
Uszczelnienie	Uszczelka
Klasa wyposażenia higienicznego zgodna z DIN 11866	H4

Akcesoria

Dostarczane elementy	O-ring: 1 x 24 x 2, EPDM, zgodny z FDA, E30054
Akcesoria (opcjonalne)	O-ring: 1 x 24 x 2, FKM, zgodny z FDA, E30123
	pierścień uszczelniający: 1, PEEK, zgodny z FDA, E30124

E33302



Adapter procesowy rurowy kształtka DIN 11864

ADAPT DIN11864-1A-BS/DN40

Uwagi

Sztuk w opakowaniu

1 szt.