


Osłona procesowa do czujników temperatury

HYGIENIC THERMOWELL L=050

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



1 gwint Aseptoflex



EC 1935/2004 EHEDG Tested FDA

Aplikacja

Wykonanie	do czujników temperatury Ø 10 mm
Aplikacja	strefy sterylne
Zalecane medium	Media lepkie i zawiesiny
Wytrzymałość na ciśnienie [bar]	25

Zakres pomiaru / nastaw

Długość sondy L [mm]	45
----------------------	----

Dane mechaniczne

Waga [g]	173,5
Materiał	stal nierdzewna (1.4404 / 316L)
Podłączenie czujnika	G 1/2 Ø 10 mm
Przylącze procesowe	Aseptoflex
Charakterystyka powierzchniowa Ra/Rz części mających kontakt z medium	< 0,6 / -

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------