




Głowica pomiarowa do czujników temperatury na podczerwień

SENSOR HEAD



1 3/4" Clamp ISO 2852

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C] -20...250

Dane mechaniczne

Waga [g] 169,5

Materiał AlMg3 anodowany (czarny); stal nierdzewna (1.4305 / 303); nakrętki zabezpieczające: stal nierdzewna (1.4301 / 304); O-ring: FKM


Materiał soczewki Szkło optyczne powlekane

Moment dokręcający [Nm] 0,165

Uwagi

Sztuk w opakowaniu 1 szt.

Diagramy i grafiki



1 średnica plamki pomiarowej

2 odległość pomiaru