


Osłona procesowa do czujników temperatury

THERMOWELL, D6/1,5"CLAMP/L=100



1 1,5" Clamp (ISO 2852)



EC 1935/2004 EHEDG Certified



Aplikacja

Wykonanie

do czujników temperatury EL = 100 mm

Wytrzymałość na ciśnienie

[bar]

25

Dane mechaniczne

Waga

[g]

241

Materiał

stal nierdzewna (1.4404 / 316L)

Podłączenie czujnika

1/2" NPS Ø 6 mm nadaje się do G1/2 i 1/2 "NPT

Przyłącze procesowe

Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)

Charakterystyka
powierzchniowa Ra/Rz części
mających kontakt z medium

≤ 0,6 / -

Długość instalacyjna EL

[mm]

64

Głębokość BL

[mm]

101,6

Uwagi

Sztuk w opakowaniu

1 szt.