


## Osłona procesowa do czujników temperatury

THERMOWELL, D6/2" CLAMP/L=300



EC 1935/2004 EHEDG Certified



## Aplikacja

|                                 |                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Wykonanie                       | do czujników temperatury EL = 350 mm |
| Wytrzymałość na ciśnienie [bar] | 25                                   |

## Dane mechaniczne

|                                                                       |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Waga [g]                                                              | 725                                           |
| Materiał                                                              | stal nierdzewna (1.4404 / 316L)               |
| Podłączenie czujnika                                                  | 1/2" NPS Ø 6 mm nadaje się do G1/2 i 1/2 "NPT |
| Przyłącze procesowe                                                   | Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852)          |
| Charakterystyka powierzchniowa Ra/Rz części mających kontakt z medium | ≤ 0,6 / -                                     |
| Długość instalacyjna EL [mm]                                          | 267                                           |
| Głębokość BL [mm]                                                     | 304,8                                         |

## Uwagi

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
|--------------------|--------|