


Osłona procesowa do czujników temperatury

THERMOWELL, D3/1-1,5"CLAMP/EL=50



EC 1935/2004 FDA

Aplikacja	
Wykonanie	do czujników temperatury EL = 83 mm
Wytrzymałość na ciśnienie [bar]	25
Dane mechaniczne	
Waga [g]	108,4
Materiał	stal kwasoodporna (1.4435 / 316L)
Podłączenie czujnika	G 3/8 Gwint wewnętrzny Ø 3 mm
Przyłącze procesowe	Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
Charakterystyka powierzchniowa Ra/Rz części mających kontakt z medium	< 0,4 / -
Długość instalacyjna EL [mm]	50
Głębokość BL [mm]	83
Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.