


Gniazdo do zarobienia

SDOGH050PLSFKPG

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: E11511

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!



Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	10...30 DC
--------------------	-----	------------

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-40...85
-----------------------	------	----------

Ochrona	IP 67
---------	-------

Dane mechaniczne

Wymiary	[mm]	20 x 20 x 46
---------	------	--------------

Materiał	PA
----------	----

Odlewany materiał obudowy	PA
---------------------------	----

Materiał nakrętki	PA
-------------------	----

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

E40041



Gniazdo do zarobienia

SDOGH050PLSFKPG

Połączenie elektryczne

zaciski: ...0,75 mm²; Osłona przewodu: Ø 4...6 mm

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: PA; Nakrętka: PA



Podłączenie

