




Przewód z gniazdem

ADOGH050MSS0002E05

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: EVC070
Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!



Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...90
Ochrona		IP 67
Dane mechaniczne		
Wymiary	[mm]	15 x 15 x 43
Materiał		TPU
Odlewany materiał obudowy		TPU
Materiał nakrętki		mosiądz, niklowany
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.

**Przewód z gniazdem**

ADOGH050MSS0002E05

Połączenie elektrycznePrzewód: 2 m, PVC, kolor pomarańczowy, Ø 5,7 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)**Połączenie elektryczne - Gniazdo**

Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: mosiądz, niklowany

**Podłączenie**

BK =
BN =
BU =
GY =
WH =

Kolory żył :
czarny
brązowy
niebieski
szary
biały