


Trójnik

T-PIECE QL22-18-22/VA



Aplikacja	
Wykonanie	do czujników i adapterów z przyłączem procesowym M26x1,5
Aplikacja	do aplikacji przemysłowych
Media	ciecze i gazy
Wytrzymałość na ciśnienie [bar]	160
Testy / dopuszczenia	
Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe	Możliwa klasyfikacja do PED zależy od aplikacji i musi zostać przeprowadzona przez użytkownika / operatora.
Instrukcje bezpieczeństwa	Kompatybilność pomiędzy medium i materiałem produktu musi być sprawdzona we wszystkich zastosowaniach.
Dane mechaniczne	
Waga [g]	385,5
Typ montażu	Zalecenie: precyzyjne rury stalowe 22 x 1,5 DIN 2391/ISO 3304
Materiał	stal nierdzewna (1.4571/316Ti)
Podłączenie czujnika	M26 x 1,5
Przyłącze procesowe	Ø 22 mm
Akcesoria	
Akcesoria (opcjonalne)	Adapter: 1 x M18 x 1,5, do bezpośredniego podłączenia czujników przepływu, E40104
Uwagi	
Uwagi	Użyj pasty smarującej, która jest odpowiednia i zatwierdzona do danego zastosowania Należy stosować zalecenia instalacyjne dla pierścieni progresywnych
Sztuk w opakowaniu	1 szt.