


Adapter wkręcany

ADAPTER SIL18



Aplikacja

Aplikacja	do aplikacji przemysłowych
Montaż	do montażu w trójniku
Media	ciecze i gazy
Wytrzymałość na ciśnienie [bar]	300

Testy / dopuszczenia

Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe	Możliwa klasyfikacja do PED zależy od aplikacji i musi zostać przeprowadzona przez użytkownika / operatora.
Instrukcje bezpieczeństwa	Kompatybilność pomiędzy medium i materiałem produktu musi być sprawdzona we wszystkich zastosowaniach.

Dane mechaniczne

Waga [g]	94,8
Typ montażu	do montażu w trójniku
Materiał	nakrętka: stal nierdzewna (1.4571/316Ti); Adapter: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); O-ring: FKM 70 Shore A
Podłączenie czujnika	M18 x 1,5
Przyłącze procesowe	połączenie gwintowane M26 x 1,5
Głębokość wsunięcia [mm]	28,5; (Sondy pomiarowe SID, SFD, TN)

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------