


Sekcja rurowa do miernika sprężonego powietrza

MESSSTR DN15/L300/VA/D21,3

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Aplikacja

Wykonanie

do mierników sprężonego powietrza SD6

Wytrzymałość na ciśnienie [bar]

16

Dane mechaniczne

Materiał

stal nierdzewna (1.4301 / 304); FKM; aluminium anodowane

Przyłącze procesowe

R 1/2

Uwagi

Sztuk w opakowaniu

1 szt.