


Sekcja rurowa do miernika sprężonego powietrza

MESSSTR DN50/L475/VA/D60,3

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Aplikacja

Wykonanie

do mierników sprężonego powietrza SD2

Wytrzymałość na ciśnienie [bar]

16

Dane mechaniczne

Materiał

stal nierdzewna (1.4301 / 304); FKM; aluminium anodowane

Przyłącze procesowe

R 2

Uwagi

Sztuk w opakowaniu

1 szt.