




Przycisk TEACH dla czujników przepływu

SC TEACH BUTTON PS

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Aplikacja		
Wykonanie		do czujników przepływu SC z wyjściem PNP
Dane elektryczne		
Częstotliwość AC	[Hz]	47...63
Tolerancja napięcia zasilania	[%]	15
Napięcie zasilania	[V]	< 24 AC/DC; (zgodnie z SELV/PELV)
Warunki pracy		
Ochrona		IP 40
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	233
Materiał		stal nierdzewna (1.4305 / 303); PA; PMMA
Uwagi		
Uwagi		Artykuł niedostępny
Sztuk w opakowaniu		1 szt.

E40211




Przycisk TEACH dla czujników przepływu

SC TEACH BUTTON PS

Połączenie elektryczne

Przewód: 0,9 m, PUR

Podłączenie



n.c. = nieużywany
Kolory żył :
BN = brązowy
BU = niebieski