


Przylącze procesowe

COMPRESSION FITTING G1/2 METALLIC SEALIN



ACS KTW/W270 Reg31

Aplikacja		
Montaż		Przylącze procesowe
Wytrzymałość na ciśnienie [bar]		50
Testy / dopuszczenia		
Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe		Możliwa klasyfikacja do PED zależy od aplikacji i musi zostać przeprowadzona przez użytkownika / operatora.
Instrukcje bezpieczeństwa		Kompatybilność pomiędzy medium i materiałem produktu musi być sprawdzona we wszystkich zastosowaniach.
Dane mechaniczne		
Waga [g]		93,5
Materiał		stal nierdzewna (1.4404 / 316L)
Moment dokręcający [Nm]		100
Podłączenie czujnika		Ø 8 mm
Przylącze procesowe		połączenie gwintowane G 1/2
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.