


Płyta kołnierzowa do czujników poziomu

FLANGE PLATE 54-52X52



1 uszczelnienie

Aplikacja

Wykonanie	dla pojemnościowego czujnika poziomu LK, LI, LT, LL
Wytrzymałość na ciśnienie [bar]	0,5

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	0...80
----------------------------	--------

Dane mechaniczne

Waga [g]	121
Materiał	kołnierz: aluminium anodowane; nakrętka: stal kwasoodporna; pierścień dystansowy: mosiądz; pierścień zaciskowy: FKM; uszczelnienie: Tesnit
Moment dokręcający [Nm]	6...9
Podłączenie czujnika	Adapter montażowy Ø 16 mm
Przyłącze procesowe	kołnierz

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------