


Adapter higieniczny rurowy

ADAPT G1/2-DIN11851 DN40

EC 1935/2004 FCM 

Aplikacja

Wytrzymałość na ciśnienie [bar] 40

Testy / dopuszczenia

Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe

Możliwa klasyfikacja do PED zależy od aplikacji i musi zostać przeprowadzona przez użytkownika / operatora.

Instrukcje bezpieczeństwa

Kompatybilność pomiędzy medium i materiałem produktu musi być sprawdzona we wszystkich zastosowaniach.

Dane mechaniczne

Waga [g] 341,5

Materiał stal kwasoodporna (1.4435 / 316L)

Podłączenie czujnika G 1/2 stożek uszczelniający

Przylącze procesowe Przylącze procesowe dla rurociągów mlecznych DN40 (1,5") DIN 11851

Charakterystyka powierzchniowa Ra/Rz części mających kontakt z medium 0,4 / 4

Klasa wyposażenia higienicznego zgodna z DIN 11866 H4

Uwagi

Sztuk w opakowaniu 1 szt.