

Adapter montażowy z zaślepką

SCREW COUPLING WITH COVER PLATE 0,3MM



1: regulator przepływu 0,3 mm

Aplikacja

Wytrzymałość na ciśnienie [bar] 630

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C] -10...60

Testy / dopuszczenia

Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe

Możliwa klasyfikacja do PED zależy od aplikacji i musi zostać przeprowadzona przez użytkownika / operatora.

Instrukcje bezpieczeństwa

Kompatybilność pomiędzy medium i materiałem produktu musi być sprawdzona we wszystkich zastosowaniach.

Dane mechaniczne

Waga [g] 76,2

Materiał

obudowa gniazda: stal (1.0718); charakterystyka powierzchniowa: cynk / nikiel szary; uszczelnienie: NBR

Podłączenie czujnika G 1/4

Przyłącze procesowe M16 x 2 Minimes

Uwagi

Sztuk w opakowaniu 1 szt.