


Adapter wkręcany

ADAPT G1/2-G1 ASEPTOFLEX VARIO



- 1 uszczelnienie Adapter Aseptoflex Vario
2 Krawędź uszczelniająca czujnik

EC 1935/2004 

Aplikacja

Wytrzymałość na ciśnienie [bar]	50
---------------------------------	----

Testy / dopuszczenia

Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe	Możliwa klasyfikacja do PED zależy od aplikacji i musi zostać przeprowadzona przez użytkownika / operatora.
Instrukcje bezpieczeństwa	Kompatybilność pomiędzy medium i materiałem produktu musi być sprawdzona we wszystkich zastosowaniach.

Dane mechaniczne

Waga [g]	220,5
Materiał	stal kwasoodporna (1.4435 / 316L)
Podłączenie czujnika	G 1/2 stożek uszczelniający
Przylącze procesowe	połączenie gwintowane G 1 gwint zewnętrzny Aseptoflex Vario
Charakterystyka powierzchniowa Ra/Rz części mających kontakt z medium	0,4 / 4

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------