




Wtyk męski

SSTGR120ALLFKZE

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	4,5...30 DC
--------------------	-----	-------------

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-40...125
-----------------------	------	-----------

Ochrona		IP 40
---------	--	-------

Dane mechaniczne

Wymiary	[mm]	33 x 33 x 75
---------	------	--------------

Materiał		mosiądz pokryta plastikiem
----------	--	----------------------------

Odlewany materiał obudowy		mosiądz, pokryta plastikiem
---------------------------	--	-----------------------------

Materiał nakrętki		mosiądz, pokryta plastikiem
-------------------	--	-----------------------------

Uwagi


Sztuk w opakowaniu		1 szt.
--------------------	--	--------

Połączenie elektryczne

przez lutowanie: ...1 mm²

Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x wtyk bagnetowy, prosty; Materiał obudowy: mosiądz, pokryta plastikiem; Nakrętka: mosiądz, pokryta plastikiem



E60049



Wtyk męski

SSTGR120ALLFKZE

Podłączenie

