




Gniazdo do zarobienia


SDOGK120MKRFKSG



Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	4,5...30 DC
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-40...125
Ochrona		IP 67
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	43
Wymiary	[mm]	28 x 28 x 52
Materiał		mosiądz pokryta plastikiem; PA 6.6 czarny
Odlewany materiał obudowy		mosiądz / PA 6.6, pokryta plastikiem
Materiał nakrętki		mosiądz, pokryta plastikiem / PA 6.6, pokryta plastikiem
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.

Połączenie elektryczne	
przez lutowanie: ...1 mm²	

Połączenie elektryczne - Gniazdo	
Konektor: 1 x M23, prosty; Materiał obudowy: mosiądz / PA 6.6, pokryta plastikiem; Nakrętka: mosiądz, pokryta plastikiem	
Konektor: 1 x M23, prosty; Materiał obudowy: mosiądz / PA 6.6, pokryta plastikiem; Nakrętka: PA 6.6, pokryta plastikiem	



E60122



Gniazdo do zarobienia

SDOGK120MKRFKSG

Podłączenie

