


E60124



Gniazdo do zarobienia

SDOGK120--LFKSG



Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V] 4,5...30 DC

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C] -40...125

Ochrona IP 67

Dane mechaniczne

Waga [g] 45

Wymiary [mm] 28 x 28 x 53

Materiał mosiądz pokryta plastikiem; PA 6.6 czarny

Odlewany materiał obudowy mosiądz / PA 6.6, pokryta plastikiem

Uwagi


Sztuk w opakowaniu 1 szt.

Połączenie elektryczne

przez lutowanie: ...1 mm²

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M23, prosty; Materiał obudowy: mosiądz / PA 6.6, pokryta plastikiem





Gniazdo do zarobienia

SDOGK120--LFKSG

Podłączenie

