


E60133



Przewód z gniazdem

ADOGK120MKR0007B12

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V] 4,5...30 DC

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C] -25...80

Ochrona IP 67

Dane mechaniczne

Waga [g] 685,8

Wymiary [mm] 28 x 28 x 52

Materiał mosiądz pokryta plastikiem; PA 6.6 czarny

Materiał nakrętki mosiądz, pokryta plastikiem / PA 6.6, pokryta plastikiem

Uwagi

Sztuk w opakowaniu 1 szt.


Połączenie elektryczne

Przewód: 7 m, PUR, Ø 8 mm; 8 x 0,14 mm² + 4 x 0,5 mm²

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M23, prosty; Materiał obudowy: mosiądz / PA 6.6, pokryta plastikiem; Nakrętka: mosiądz, pokryta plastikiem

Konektor: 1 x M23, prosty; Materiał obudowy: mosiądz / PA 6.6, pokryta plastikiem; Nakrętka: PA 6.6, pokryta plastikiem



E60133



Przewód z gniazdem

ADOGK120MKR0007B12

Podłączenie

1	PK
2	BU
3	RD
4	BK
5	BN
6	GN
7	VT
8	GY
9	n.c.
10	WH/GN
11	WH
12	BN/GN

Kolory żył :

BK =	czarny
BN =	brązowy
BU =	niebieski
GN =	kolor zielony
GY =	szary
PK =	różowy
RD =	kolor czerwony
VT =	fiolet
WH =	biały

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny