





Gniazdo do zarobienia

SDOGK120MKRFGSG



Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	4,5...30 DC
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-40...125
Ochrona		IP 67
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	79
Wymiary	[mm]	25 x 25 x 45
Materiał		mosiądz niklowany
Odlewany materiał obudowy		mosiądz, niklowany
Materiał nakrętki		mosiądz, niklowany
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.
Połączenie elektryczne		
przez lutowanie: ...1 mm²; Osłona przewodu: Ø 4,5...6 mm		
Połączenie elektryczne - Gniazdo		
Konektor: 1 x M23, prosty; Materiał obudowy: mosiądz, niklowany; Nakrętka: mosiądz, niklowany		



E60136



Gniazdo do zarobienia

SDOGK120MKRFKSG

Podłączenie

