


E60138



Koło pomiarowe

MEASURING WHEEL U:200 N:10



Aplikacja

Wykonanie

rowkowany plastik

Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

-30...80

Dane mechaniczne

Waga

[g]

61,3

Średnica wewnętrzna

[mm]

10

Średnica zewnętrzna

[mm]

63,66

Materiał

koło: aluminium; charakterystyka powierzchniowa: PU

Moment dokręcający

[Nm]

1,5; (Śruba)

Twardość powierzchni

90 Shore A

Obwód

[mm]

200

Uwagi

Sztuk w opakowaniu

1 szt.