


Gniazdo do zarobienia

SDOGK170MKLFGSG

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	4,5...30 DC
--------------------	-----	-------------

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-40...125
-----------------------	------	-----------

Ochrona		IP 67
---------	--	-------

Dane mechaniczne

Waga	[g]	68,6
------	-----	------

Wymiary	[mm]	28 x 28 x 52
---------	------	--------------

Materiał		mosiądz pokryta plastikiem; PA 6.6 czarny
----------	--	---

Odlewany materiał obudowy		mosiądz / PA 6.6, pokryta plastikiem
---------------------------	--	--------------------------------------

Materiał nakrętki		mosiądz, pokryta plastikiem / PA 6.6, pokryta plastikiem
-------------------	--	--

Uwagi

Sztuk w opakowaniu		1 szt.
--------------------	--	--------



Gniazdo do zarobienia

SDOGK170MKLFKSG


Połączenie elektryczne

Lutowanie/zaciskanie połączeń: ...0,5 mm²

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M23, prosty; Materiał obudowy: mosiądz / PA 6.6, pokryta plastikiem; Nakrętka: mosiądz, pokryta plastikiem

Konektor: 1 x M23, prosty; Materiał obudowy: mosiądz / PA 6.6, pokryta plastikiem; Nakrętka: PA 6.6, pokryta plastikiem



Podłączenie

- 1 _____
- 2 _____
- 3 _____
- 4 _____
- 5 _____
- 6 _____
- 7 _____
- 8 _____
- 9 _____
- 10 _____
- 11 _____
- 12 _____
- 13 _____
- 14 _____
- 15 _____
- 16 _____
- 17 _____