


# E60174



## Gniazdo do zarobienia

SDOGJ120MSLFKPG



| Dane elektryczne          |      |                    |
|---------------------------|------|--------------------|
| Napięcie zasilania        | [V]  | 4,5...30 DC        |
| Warunki pracy             |      |                    |
| Temperatura otoczenia     | [°C] | -40...85           |
| Ochrona                   |      | IP 67              |
| Dane mechaniczne          |      |                    |
| Waga                      | [g]  | 55,3               |
| Wymiary                   | [mm] | 18 x 18 x 60       |
| Materiał                  |      | mosiądz niklowany  |
| Odlewany materiał obudowy |      | mosiądz, niklowany |
| Materiał nakrętki         |      | mosiądz, niklowany |
| Uwagi                     |      |                    |
| Sztuk w opakowaniu        |      | 1 szt.             |



## Gniazdo do zarobienia

SDOGJ120MSLFBPG

### Połączenie elektryczne

przez lutowanie: ...0,25 mm<sup>2</sup>; Osłona przewodu: Ø 6...8 mm

### Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M18, prosty; Materiał obudowy: mosiądz, niklowany; Nakrętka: mosiądz, niklowany



### Podłączenie

