


E60175



Gniazdo do zarobienia

SDOAJ120MSLFKPG



Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	4,5...30 DC
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-40...85
Ochrona		IP 67
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	69,4
Wymiary	[mm]	37 x 20 x 53
Materiał		mosiądz niklowany
Odlewany materiał obudowy		mosiądz, niklowany
Materiał nakrętki		mosiądz, niklowany
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.



Gniazdo do zarobienia

SDOAJ120MSLFGPG

Połączenie elektryczne

przez lutowanie: ...0,25 mm²; Osłona przewodu: Ø 6...8 mm

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M18, kątowny; Materiał obudowy: miedź, niklowany; Nakrętka: miedź, niklowany



Podłączenie

