


Konektor płaskiego przewodu AS-i

FC Splitter ASI 0,6m M12

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: E70583

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!



Aplikacja

Aplikacja

dystrybucja napięcia AS-i do gniazda M12

Wyjścia

Wykonanie elektryczne

AS-i

Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

-25...75

Ochrona

IP 67

Dane mechaniczne

Waga

[g]

61,6

Wymiary

[mm]

40 x 19 x 35

Materiał

obudowa: PA 6.6-GF25

Akcesoria

Akcesoria (opcjonalne)

uszczelnienie końca kabla płaskiego:, E70413

Koszulka termokurczliwa:, E70113

Uwagi

Uwagi

The flat cable should not end in the splitter.

Do uszczelnienia użyj uszczelnienia kabla płaskiego lub koszulki termokurczliwej.

Sztuk w opakowaniu

1 szt.

E70483




Konektor płaskiego przewodu AS-i

FC Splitter ASI 0,6m M12

Połączenie elektryczne

Przewód: 0,6 m

Konektor: M12; kodowanie: A



Podłączenie

1	AS-i +
3	AS-i -