


## Konektor płaskiego przewodu AS-i

FC Splitter ASI M12 FCbottom

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: E70586

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!



## Wyjścia

Wykonanie elektryczne

AS-i

## Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

-25...75

Ochrona

IP 67

## Dane mechaniczne

Waga

[g]

39,1

Typ montażu

Pozycjonowanie wtyczki prawa-góra

Wymiary

[mm]

40 x 32,5 x 35

Materiał

PA 6.6-GF25

Moment dokręcający

[Nm]

&lt; 1,65

## Akcesoria

Akcesoria (opcjonalne)

uszczelnienie końca kabla płaskiego:, E70413

Koszulka termokurczliwa:, E70113

## Uwagi

Uwagi

The flat cable should not end in the splitter.

Do uszczelnienia użyj uszczelnienia kabla płaskiego lub koszulki termokurczliwej.

Sztuk w opakowaniu

1 szt.




## Konektor płaskiego przewodu AS-i

FC Splitter ASI M12 FCbottom

### Połączenie elektryczne

Konektor: M12; kodowanie: A



### Podłączenie

1 AS-i +  
3 AS-i -

Pozycjonowanie  
wtyczki prawa-góra