


Konektor płaskiego przewodu AS-i

FC Splitter 2m

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: E70598

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!



Aplikacja

Aplikacja

Prześciówka z kabla płaskiego na okrągły

Wyjścia

Wykonanie elektryczne

AS-i

Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

-25...75

Ochrona

IP 67

Dane mechaniczne

Waga

[g]

84

Wymiary

[mm]

39,7 x 18,6 x 39,6

Materiał

PA 6 wzmocnienie włóknem; przewód okrągły: PUR; Izolacja żyły: PVC

Moment dokręcający

[Nm]

< 1,65

Akcesoria

Akcesoria (opcjonalne)

uszczelnienie końca kabla płaskiego:, E70413

Koszulka termokurczliwa:, E70113

E70498



Konektor płaskiego przewodu AS-i

FC Splitter 2m

Uwagi

Uwagi	The flat cable should not end in the splitter. Do uszczelnienia użyj uszczelnienia kabla płaskiego lub koszulki termokurczliwej.
Sztuk w opakowaniu	1 szt.

Połączenie elektryczne

Przewód: 2 m; 2 x 0,34 mm²

AS-i +	brązowy
AS-i -	niebieski