




Konektor płaskiego przewodu AS-i

FC Splitter AS-i / AUX 1 m M12 UL



| Aplikacja                                 |                                                                        |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Aplikacja                                 | dystrybucja napięcia AS-i i zewnętrznego zasilania 24 V do gniazda M12 |
| Dane elektryczne                          |                                                                        |
| Klasa ochrony                             | III                                                                    |
| Maks. prąd obciążenia na moduł / slot [A] | 4                                                                      |
| Wyjścia                                   |                                                                        |
| Wykonanie elektryczne                     | AS-i; (24V)                                                            |
| Warunki pracy                             |                                                                        |
| Temperatura otoczenia [°C]                | -25...75                                                               |
| Ochrona                                   | IP 67                                                                  |
| Dane mechaniczne                          |                                                                        |
| Waga [g]                                  | 89                                                                     |
| Materiał                                  | obudowa: PBT / PC                                                      |
| Moment dokręcający [Nm]                   | 1,65                                                                   |
| Akcesoria                                 |                                                                        |
| Akcesoria (opcjonalne)                    | uszczelnienie końca kabla płaskiego; E70413                            |
|                                           | Koszulka termokurczliwa; E70113                                        |



Konektor płaskiego przewodu AS-i

FC Splitter AS-i / AUX 1 m M12 UL

| Uwagi              |                                                                                                                                        |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uwagi              | Płaski kabel nie może kończyć się w rozdzielaczu.<br>Do uszczelnienia użyj uszczelnienia kabla płaskiego lub koszulki termokurczliwej. |
| Sztuk w opakowaniu | 1 szt.                                                                                                                                 |

Połączenie elektryczne

Przewód: 1 m, PUR, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm²

Konektor: M12; kodowanie: A; Materiał obudowy: PUR; Moment dokręcający: ...1,65 Nm



|   |        |
|---|--------|
| 1 | AS-i + |
| 2 | AUX -  |
| 3 | AS-i - |
| 4 | AUX +  |