




Rozdzielacz zasilania AS-i

QUAD M12 AS-i/24V 4A



Aplikacja

Wykonanie	AS-i / 24 V
-----------	-------------

Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	26,5...31,6 DC
Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	2
Dodatkowe zasilanie	[V]	24 DC

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-25...75
Ochrona		IP 65

Dane mechaniczne


Waga	[g]	95,5
Materiał		PA 6.6; Gniazdo: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); Śruby: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); Nakrętka: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); O-ring: NBR; Uszczelnienie przewodu płaskiego: NBR

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

Połączenie elektryczne

Konektor: M12; kodowanie: A



1	AS-i +
2	0V
3	AS-i -
4	+24V
5	uziemiaenie robocze