


E70600



Rozdzielacz zasilania AS-i

QUAD AS-i Splitter Box 8A



Aplikacja

Wykonanie

AS-i / 24 V

Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	26,5...31,6 DC
Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	8
Dodatkowe zasilanie	[V]	24 DC

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-25...75
Ochrona		IP 65

Dane mechaniczne

Waga	[g]	89,5
Materiał		PA 6.6; śruby: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); Nakrętki: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); Uszczelnienie przewodu płaskiego: NBR

Uwagi

Sztuk w opakowaniu		1 szt.
--------------------	--	--------